



DESCIMBRAL AQUA

Desmoldante de cimbras líquido emulsionado en agua.

Descripción

DESCIMBRAL AQUA es un desmoldante químico de color blanco, formulado a partir de aceites sintéticos y cargas minerales que al ser aplicado en las cimbras de madera, metal, plástico, yeso, etc., evitan la adherencia del concreto o mortero facilitando el descimbrado.

Usos

Se utiliza para el desmolde en:

- Cimbras de madera.
- Casetones de fibra de vidrio.
- Cimbras metálicas para losas aligeradas.
- Cimbras y moldes de plástico.

Ventajas

- DESCIMBRAL AQUA protege a la cimbra de madera contra la adherencia de concreto, alargando así su vida útil.
- Facilita el descimbrado sin deteriorar el molde.
- Para las cimbras de madera se logra que los concretos tengan un acabado aparente liso y terso.
- Para las cimbras metálicas actúa también como lubricante.
- Aumenta la vida de los moldes y cimbras.
- Facilita la limpieza de la cimbra o moldes después del descimbrado.
- DESCIMBRAL AQUA es económico y fácil de aplicar.
- Tiene un secado muy rápido y no mancha el concreto.
- No escurre en superficies verticales y reproduce con exactitud las texturas de los moldes especiales.

Preparación de superficies

- Aplique DESCIMBRAL AQUA sin diluir sobre superficies limpias, secas y libres de tierra, polvo, adherencias de concreto o cualquier material extraño al molde o cimbra; ya sea inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.
- Su aplicación se puede hacer por medio de brocha, cepillo, con aspersor manual o mecánico. Con una mano en cada uso de la cimbra será suficiente; procurando cubrir perfectamente toda el área de la cimbra o molde.

Recomendaciones

- En caso de cimbras de madera nueva, es recomendable aplicar dos manos de DESCIMBRAL AQUA.
- Agítese DESCIMBRAL AQUA antes de usarse.
- No es recomendable rebajar DESCIMBRAL AQUA.
- En caso de observar una separación durante el almacenaje, basta con una agitación antes de usar.
- No exponer a temperaturas menores de 4 °C.
- No Aplicar DESCIMBRAL AQUA sobre superficies húmedas.

Presentación

DESCIMBRAL AQUA se surte en:

- Tambo de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.

Almacenaje

En su envase original, cerrado y en lugares frescos, DESCIMBRAL AQUA mantiene sus propiedades por 12 meses.

Especificaciones técnicas

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido cremoso
Color	-----	Blanco
Viscosidad (Copa Ford No.4)	ASTM D-1200	50 - 70 seg.
% Material no volátil	ASTM D-2369	20 - 23%
Densidad	ASTM D-70	0.93 - 0.96 g/cc
Poder desmoldante	Funcional	Excelente

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.



MONTERREY, N. L.
T. (81) 81 90 31 68 / 70

SALTILLO, COAH.
T. (844) 430 20 18

R. CORTINES MTY, N.L.
T. (81) 83 11 18 77

SAN LUIS POTOSÍ
T. (444) 102 2844

QUERÉTARO, QRO.
T. (442) 384 01 51 / 52

Síguenos

- /Ctres.soluciones
- /SolucionesC3
- /solucioneshc3
- /ctres